



UniFlood C Pro

BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE

UniFlood C Pro, 1335 lm, 24 W, 830 warmwit, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

Philips UniFlood C Pro biedt een unieke robuuste elegantie, met een cilindrische vorm en vloeiende lijnen die de voor- en achterbehuizing prachtig met elkaar verbinden. Dit is een compact architectonisch schijnwerperontwerp waarbij elk element een doel heeft; het voorste gedeelte zorgt voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl het achterste gedeelte alle elektrische componenten herbergt. De lamellen tussen beide voeren de warmte af en dienen tevens als decoratief element. De buitenverlichting van de Philips UniFlood C Pro is een kosteneffectieve, architectonische LED-schijnwerper die is ontworpen voor gevel-, landschaps- en buitenschijnwerpers. Het robuuste mechanische ontwerp en de zeer efficiënte optiek maken deze schijnwerper ideaal voor het verlichten van buitengevels met meerdere verdiepingen, bruggen, bezienswaardigheden en monumenten. Architecten en ontwerpers hebben de vrijheid om een breed scala aan concepten en ontwerpen te verkennen zonder beperkingen, dankzij een groot aantal kleuren, meerdere spreidingslenzen en een DMX512/RDM-besturingsoptie.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|-----------------------|-------------|
| Color Code | 830 warmwit |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja |
| Lamptype | LED |
| Waardeschaal | Beter |

| Gegevens lichttechniek | |
|---------------------------------------|-------------|
| Lichtstroom | 1.335 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 56 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | >80 |
| Kleur lichtbron | 830 warmwit |

UniFlood C Pro

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|------------------------|--|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Energieverbruik | 24 W |
| Arbeidsfactor | 0,9 |
| Aansluiting | Vrije uiteinden/draden en 2 insteekconnectors, 4-polig |
| Kabel | Kabel 0,5 m zonder stekker, 3-polig en 2 kabels 0,5 m met stekker, 4-polig |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |

Dimbaarheid en regelsystemen

| | |
|---------------|--------------------|
| Dimbaar | Ja |
| Lichtregeling | Dynamische DMX/RDM |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|----------------------------------|--|
| Materiaal behuizing | Gietaluminium |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat |
| Kleur behuizing | Donkergrijs |
| Beschermingsklasse | IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK06 [1 J] |
| Type lichtkap | Helder glas |

| | |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht (per stuk) | 1,800 kg |
|-------------------------|----------|

Keurmerken en classificaties

| | |
|-----------------------------|----------------|
| CE-markering | Ja |
| Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|----------------------------|--------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE |
| Volledige productnaam | BVP371 12LED 30K 220V 45 DMX 24W HE |
| Full EOC | 872016950359599 |
| Bestelcode | 8720169503595 |
| Materiaalnr. (12NC) | 911401773773 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8720169503595 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 8 |
| EAN/UPC - Case | 8720169503595 |

Maatschets

