



# UniFlood C Pro

## BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE

UniFlood C Pro, 1675 lm, 24 W, 840 neutraalwit, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

Philips UniFlood C Pro biedt een unieke robuuste elegantie, met een cilindrische vorm en vloeiende lijnen die de voor- en achterbehuizing prachtig met elkaar verbinden. Dit is een compact architectonisch schijnwerperontwerp waarbij elk element een doel heeft; het voorste gedeelte zorgt voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl het achterste gedeelte alle elektrische componenten herbergt. De lamellen tussen beide voeren de warmte af en dienen tevens als decoratief element. De buitenverlichting van de Philips UniFlood C Pro is een kosteneffectieve, architectonische LED-schijnwerper die is ontworpen voor gevel-, landschaps- en buitenschijnwerpers. Het robuuste mechanische ontwerp en de zeer efficiënte optiek maken deze schijnwerper ideaal voor het verlichten van buitengevels met meerdere verdiepingen, bruggen, bezienswaardigheden en monumenten. Architecten en ontwerpers hebben de vrijheid om een breed scala aan concepten en ontwerpen te verkennen zonder beperkingen, dankzij een groot aantal kleuren, meerdere spreidingslenzen en een DMX512/RDM-besturingsoptie.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

### Product gegevens

#### Algemene informatie

Color Code	840 neutraalwit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter

#### Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	1.675 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	70 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Kleur lichtbron	840 neutraalwit

# UniFlood C Pro

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	24 W
Arbeidsfactor	0,9
Aansluiting	Vrije uiteinden/draden en 2 insteekconnectors, 4-polig
Kabel	Kabel 0,5 m zonder stekker, 3-polig en 2 kabels 0,5 m met stekker, 4-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Lichtregeling	Dynamische DMX/RDM

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas

Nettogewicht (per stuk)	1,800 kg
-------------------------	----------

## Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

## Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE
Volledige productnaam	BVP371 12LED 40K 220V 10 DMX 24W HE
Full EOC	872016950363299
Bestelcode	8720169503632
Materiaalnr. (12NC)	911401773813
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169503632
Numerator - Dozen per buitendoos	8
EAN/UPC - Case	8720169503632

## Maatschets

