



# UniFlood C Pro

## BVP371 12LED RGBW 220V 45 DMX 24W HE

UniFlood C Pro, 970 lm, 24 W, RGBW, DMX/RDM dinâmico, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

### Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

### Dados do produto

Informações gerais	
Color Code	RGBW
Driver incluído	Sim
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Desempenho
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	970 lm

Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	40 lm/W
Color rendering index (CRI)	N.A.
Cor da fonte de luz	RGBW

# UniFlood C Pro

## Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	24 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos e 2 cabos de 0,5 m com conector com quatro polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

## Controles e dimerização

Regulável	Sim
Interface de controle	DMX/RDM dinâmico

## Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor óptico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor óptico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	1,800 kg

## Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE
Nome do produto completo	BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE
Full EOC	872016950380999
Descrição do código local	LUMINARIALED BVP37112LEDRGBNW220V45DMX24
Código de encomenda	911401773983
Nº do material (12NC)	911401773983
Código local	911401773983
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169503809
Numerador SAP — Embalagens por exterior	8
EAN/UPC - caixa	8720169503809

## Desenho dimensional



## UniFlood C Pro



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Maio 15 - Dados sujeitos a alteração