



UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP

UniFlood C Pro, 2185 lm, 40 W, 827 Warmweiß, Schutzklasse I

Die Philips UniFlood C Pro bietet eine einzigartige, robuste Eleganz mit einer zylindrischen Form und fließenden Linien, die das vordere und hintere Gehäuse elegant miteinander verbinden. Bei dem kompakten Design der Flutlicht-Gebäudebeleuchtung erfüllt jedes Element einen Zweck: Der vordere Teil sorgt für eine außergewöhnliche Beleuchtung, während im hinteren Teil alle elektrischen Komponenten untergebracht sind. Die Lamellen zwischen den beiden Teilen leiten die Wärme ab und dienen gleichzeitig als dekoratives Element. Der Philips UniFlood C Pro ist ein kostengünstiges LED-Flutlicht für die Gebäudebeleuchtung im Außenbereich, der für Fassaden-, Landschafts- und Außenbeleuchtung konzipiert wurde. Das robuste mechanische Design und die hocheffiziente Optik machen ihn ideal zur Beleuchtung mehrstöckiger Außenfassaden, Brücken, Wahrzeichen und Denkmälern. Architekten und Designer haben die Freiheit, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen, dank einer Reihe von Farben, mehrerer Streulinse und einer DMX512/RDM-Lichtsteuerungsoption.

Hinweise

- Nur für Außenanwendungen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Farbcode	827 Warmweiß
Betriebsgerät inklusive	Ja
Beleuchtungstechnologie	LED
Portfolio	Better

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	2'185 lm

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	55 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Farbe der Lichtquelle	827 Warmweiß

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

UniFlood C Pro

Systemleistung	40 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	Freie Anschlussleitungen
Kabel	Kabel (0,5 m) ohne Steckverbinder, 3-polig
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
Steuerungsschnittstelle	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK06 [1 J]
Typ optische Abdeckung	Klarglas
Nettogewicht (Stück)	3.000 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Produktdaten

Bestell-Produktname	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP
Gesamtbezeichnung des Produkts	BVP372 16LED 27K 220V 45 40W HP
Gesamt-Produktcode	872016950398499
Bestellcode	50398499
Material-Nr. (12NC)	911401774163
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169503984
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8720169503984

Abmessungsskizzen

