



UniFlood C Pro

BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP

UniFlood C Pro, 1340 lm, 40 W, RGBW, Dynamisk DMX/RDM, Sikkerhedsklasse I

Philips UniFlood C Pro tilbyder en unik robust elegance med en cylindrisk form og flydende linjer, der smukt forbinder front- og bagarmaturhuset. Dette er kompakt arkitektonisk projektørbelysningsdesign, hvor hvert element har et formål; frontsektionen giver enestående belysning, mens bagektionen rummer alle de elektriske komponenter. Mellem de to afleder finnerne varme og fungerer også som et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro, der er klassificeret til udendørs brug, er en omkostningseffektiv, arkitektonisk LED-projektør, der er designet til facade-, landskabs- og udendørs projektørbelysning. Det robuste mekaniske design og den højeffektive optik gør den ideel til belysning af udvendige facader i flere etager, broer, vartegn og monumenter. Arkitekter og designere får frihed til at udforske en bred vifte af koncepter og designs uden begrænsninger, takket være en række farver, flere spredningslinser og en DMX512/RDM-styringsmulighed.

Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Farvekode	RGBW		34 lm/W
Driver inkluderet	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	N.A.
Lighting Technology	LED	Lyskildefarve	RGBW
Værditrappe	ydelse		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	1.340 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
		Strømforbrug	40 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

UniFlood C Pro

Tilslutning	Løse ledere/ledninger og 2 push-in-stik, 4-polet
Kabel	Kabel (0,5 m) uden stik, 3-polet, og 2 kabler (0,5 m) med stik, 4-polet
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Lysstyringssystem	Dynamisk DMX/RDM
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støv/indtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Optikafskærmningstype	Klart glas
Nettovægt (stykke)	3,000 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Produktdata	
Ordreproduktnavn	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP
Det fulde produktnavn	BVP372 16LED RGBWW 220V 45 DMX 40W HP
Full EOC	872016950430199
Ordrekode	911401774483
Materiale nr. (12NC)	911401774483
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169504301
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169504301

Målskitse

