



UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP

UniFlood C Pro, 3200 lm, 50 W, 830 warmwit, Veiligheidsklasse I

Philips UniFlood C Pro biedt een unieke robuuste elegantie, met een cilindrische vorm en vloeiende lijnen die de voor- en achterbehuizing prachtig met elkaar verbinden. Dit is een compact architectonisch schijnwerperontwerp waarbij elk element een doel heeft; het voorste gedeelte zorgt voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl het achterste gedeelte alle elektrische componenten herbergt. De lamellen tussen beide voeren de warmte af en dienen tevens als decoratief element. De buitenverlichting van de Philips UniFlood C Pro is een kosteneffectieve, architectonische LED-schijnwerper die is ontworpen voor gevel-, landschaps- en buitenschijnwerpers. Het robuuste mechanische ontwerp en de zeer efficiënte optiek maken deze schijnwerper ideaal voor het verlichten van buitengevels met meerdere verdiepingen, bruggen, bezienswaardigheden en monumenten. Architecten en ontwerpers hebben de vrijheid om een breed scala aan concepten en ontwerpen te verkennen zonder beperkingen, dankzij een groot aantal kleuren, meerdere spreidingslenzen en een DMX512/RDM-besturingsoptie.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Product gegevens

Algemene informatie	
Color Code	830 warmwit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	3.200 lm

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Kleur lichtbron	830 warmwit

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

UniFlood C Pro

Energieverbruik	50 W
Arbeidsfactor	0,9
Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden
Kabel	Kabel 0,5 m zonder stekker, 3-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Lichtregeling	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Helder glas
Nettogewicht (per stuk)	3,000 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP
Volledige productnaam	BVP372 18LED 30K 220V 15 50W HP
Full EOC	872016950444899
Bestelcode	8720169504448
Materiaalnr. (12NC)	911401774623
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169504448
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8720169504448

Maatschets

