



# UniFlood C Pro

## BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP

UniFlood C Pro, 2460 lm, 50 W, Alb cald 830, DMX/RDM dinamic, Clasa de siguranță I

Philips UniFlood C Pro oferă o eleganță robustă unică, cu o formă cilindrică și linii fluide care conectează elegant partea din față cu cea din spate a carcasei. Acesta este un reflector architectural compact, în care fiecare element are un scop: secțiunea frontală asigură un iluminat excepțional, în timp ce secțiunea din spate adăpostește toate componentele electrice. Între cele două, aripioarele disipează căldura și, de asemenea, au rol decorativ. Clasificat pentru exterior, Philips UniFlood C Pro este un reflector architectural cu LED, rentabil, proiectat pentru aplicații de iluminat ambiental pentru fațade, peisaje și spații exterioare. Designul mecanic robust și sistemul optic de eficiență ridicată îl fac ideal pentru iluminarea fațadelor exterioare cu mai multe etaje, a podurilor, a punctelor de atracție și a monumentelor. Arhitecții și designerii au libertatea de a explora o gamă largă de concepte și modele, fără limitări, datorită paletelor de culori, lentilelor multiple pentru disiparea luminii și opțiunii de control DMX512/RDM.

### Warnings and safety

- Doar pentru uz în exterior

### Catalog de date

Informații generale	
Cod culoare	Alb cald 830
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță
Date tehnice lumină	
Flux luminos	2.460 lm

Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	49 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

## UniFlood C Pro

Consum de curent	50 W
Factor de putere (frac ie)	0.9
Conexiune	Cablu/fire fara conector si 2 conectori push-in cu 4 pini
Cablu	Cablu de 0,5 m fără conector cu 3 pini și 2 cabluri de 0,5 m cu conector cu 4 pini
Clasă de protec ie IEC	Clasa de siguran ă I

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Interfa ă de comandă	DMX/RDM dinamic

### Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Culoare carcasă	Gri închis
Cod protec ie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protec ie împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]
Tip capac optic/lentilă	Sticlă transparentă
Greutate netă (bucată)	3,000 kg

### Aprobare și aplica ie

Marcaj CE	Da
Interval temperatură ambientală	De la -40 până la +50 °C

### Performan ă ini ială (conformitate IEC)

Toleran ă flux luminos	+/-10%
Toleran ă consum de energie	+/-10%

### Date despre produs

Nume comandă produs	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP
Numele complet al produsului	BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP
Full EOC	872016950451699
Cod de comandă	50451699
Număr material (12NC)	911401774693
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169504516
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169504516

## Cote

