



# UniFlood C Pro

## BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP

UniFlood C Pro, 2835 lm, 50 W, 840 branco neutro, Dynamic DMX/RDM, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que ligam as caixas dianteira e traseira na perfeição. Este é um design de projetor arquitetural compacto, onde cada elemento tem uma finalidade; a secção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a secção traseira aloja todos os componentes elétricos. Entre elas, as aletas dissipam o calor e também servem de elemento decorativo. Preparado para o exterior, o Philips UniFlood C Pro é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de vários andares, pontes, marcos turísticos e monumentos. Os arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e conceções sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de difusão e uma opção de controlo DMX512/RDM.

### Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

### Dados do produto

Informações gerais		Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 4000 K	
Código da cor	840 branco neutro	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	57 lm/W
Driver incluído	Sim	Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tecnologia de iluminação	LED	Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Escala de valor	Performance	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Tensão de entrada	220 a 240 V
Fluxo Luminoso	2.835 lm	Frequência de linha	50 to 60 Hz

## UniFlood C Pro

Consumo de Energia	50 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Fios/cabos flexíveis e 2 conectores de encaixe de 4 polos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem ficha de 3 polos e 2 cabos de 0,5 m com conector de 4 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

### Controlos e regulação

Regulável	Sim
Interface de controlo	Dynamic DMX/RDM

### Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido em molde
Material do difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente
Peso líquido (Peça)	3,000 kg

### Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

### Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP
Nome do produto completo	BVP372 18LED 40K 220V 45 DMX 50W HP
Código do produto completo	872016950459299
Código de encomenda	50459299
N.º material (12NC)	911401774773
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169504592
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8720169504592

## Desenho dimensional

