



UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP

UniFlood C Pro, 4175 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM dinâmico, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

Dados do produto


Informações gerais			
Color Code	RGBW	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Driver incluído	Sim	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	42 lm/W
Lighting Technology	LED	Color rendering index (CRI)	N.A.
Escala de valor	Desempenho	Cor da fonte de luz	RGBW
Dados técnicos de luz			
Fluxo luminoso	4.175 lm		

UniFlood C Pro

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	100 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos e 2 cabos de 0,5 m com conector com quatro polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	DMX/RDM dinâmico
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	6,000 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP
Nome do produto completo	BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP
Full EOC	872016950557599
Descrição do código local	LUMINARIALED BVP37336LEDRGBNW220V10DMX10
Código de encomenda	911401775753
Nº do material (12NC)	911401775753
Código local	911401775753
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169505575
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
EAN/UPC – caixa	8720169505575

Desenho dimensional



UniFlood C Pro



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Maio 15 – Dados sujeitos a alteração