



# UniFlood C Pro

## BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP

UniFlood C Pro, 4355 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM dinâmico, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

### Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

### Dados do produto


| Informações gerais    |            |                                          |         |
|-----------------------|------------|------------------------------------------|---------|
| Color Code            | RGBW       | Temperatura de cor correlacionada (nom.) | -       |
| Driver incluído       | Sim        | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 44 lm/W |
| Lighting Technology   | LED        | Color rendering index (CRI)              | N.A.    |
| Escala de valor       | Desempenho | Cor da fonte de luz                      | RGBW    |
| Dados técnicos de luz |            |                                          |         |
| Fluxo luminoso        | 4.355 lm   |                                          |         |

UniFlood C Pro

| Dados elétricos e de operação               |                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de entrada                           | 220 a 240 V                                                                              |
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz                                                                              |
| Consumo de energia                          | 100 W                                                                                    |
| Fator de potência (fração)                  | 0.9                                                                                      |
| Conexão                                     | Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos                          |
| Cabo                                        | Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos e 2 cabos de 0,5 m com conector com quatro polos |
| Proteção/Classe IEC                         | Classe de segurança I                                                                    |
|                                             |                                                                                          |
| Controles e dimerização                     |                                                                                          |
| Regulável                                   | Sim                                                                                      |
| Interface de controle                       | DMX/RDM dinâmico                                                                         |
|                                             |                                                                                          |
| Dados mecânicos e de compartimento          |                                                                                          |
| Material do compartimento                   | Alumínio fundido                                                                         |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico    | Policarbonato                                                                            |
| Cor do compartimento                        | Cinza escuro                                                                             |
| Código de proteção de entrada               | IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]                          |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK06 [1 J]                                                                               |
| Tipo de acessório de difusor ótico          | Vidro claro                                                                              |
| Peso líquido (peça)                         | 6,000 kg                                                                                 |
|                                             |                                                                                          |

| Aprovação e aplicação                   |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Marca CE                                | Sim                                      |
| Intervalo de temperatura ambiente       | -40 a 50 °C                              |
|                                         |                                          |
| Desempenho inicial (compatível com IEC) |                                          |
| Tolerância do fluxo luminoso            | +/-10%                                   |
| Tolerância de consumo de energia        | +/-10%                                   |
|                                         |                                          |
| Dados do produto                        |                                          |
| Nome de produto da encomenda            | BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP   |
| Nome do produto completo                | BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP   |
| Full EOC                                | 872016950558299                          |
| Descrição do código local               | LUMINARIALED BVP37336LEDRGBNW220V15DMX10 |
| Código de encomenda                     | 911401775763                             |
| Nº do material (12NC)                   | 911401775763                             |
| Código local                            | 911401775763                             |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1                                        |
| EAN/UPC - produto/caixa                 | 8720169505582                            |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 2                                        |
| EAN/UPC – caixa                         | 8720169505582                            |

Desenho dimensional



## UniFlood C Pro



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Maio 15 – Dados sujeitos a alteração