



UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP

UniFlood C Pro, 3705 lm, 100 W, RGBW, Dynamisk DMX/RDM, Säkerhetsklass I

Philips UniFlood C Pro har en unik och robust elegans tack vare den cylindriska formen och de raka linjerna som sömlöst binder samman armaturhusets fram- och baksida. Strålkastarens kompakta arkitektoniska design är väl genomtänkt: framsidan ger enastående belysning medan baksidan rymmer alla elektriska komponenter. Mellan dessa två finns kylflänsar som leder bort värmen men som även har ett dekorativt syfte. Utomhusklassade Philips UniFlood C Pro är en kostnadseffektiv, arkitektonisk LED-strålkastare som har utformats för fasad-, landskaps- och utomhusbelysning. Den robusta mekaniska designen och högeffektiva optiken gör den perfekt för belysning av fasader med flera våningar, broar, landmärken och monument. Arkitekter och formgivare har friheten att utforska en mängd olika koncept och designer utan begränsningar tack vare utbudet av färger och spridningslinser samt DMX512/RDM-styrning.

Varning och Säkerhet

- Endast för utomhusbruk

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Color Code	RGBW	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	37 lm/W
Driftdon ingår	Ja	Färgåtergivningsindex	N.A.
Lighting Technology	LED	Ljuskällans färg	RGBW
Värde trappa	Prestanda	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Ingångsspänning	220–240 V
Ljusstöde	3 705 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	-	Strömförbrukning	100 W
		Effektfaktor (fraktion)	0.9

UniFlood C Pro

Anslutning	Flygande ledare/kablar och två 4-poliga tryckanslutningar
------------	---

Kabel	Kabel 0,5 m utan stickkontakt, 3-polig och 2 kablar 0,5 m med kontaktdon, 4-poliga
-------	--

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
-----------------	------------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Styrgränssnitt	Dynamisk DMX/RDM
----------------	------------------

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
------------------------	-----------------------

Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
--------------------------------	--------------

Armaturhusets färg	Mörkgrå
--------------------	---------

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
------------------------	---

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
---------------------------------	------------

Typ av optisk kåpa	Klorglas
--------------------	----------

Nettovikt (styck)	6,000 kg
-------------------	----------

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
-------------	----

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Energiförbrukningstolerans	+/-10%
----------------------------	--------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP
-------------------------	--

Fullständigt produktnamn	BVP373 36LED RGBNW 220V 45 DMX 100W HP
--------------------------	--

Full EOC	872016950560599
----------	-----------------

Beställningsnummer	911401775783
--------------------	--------------

Materialnummer (12NC)	911401775783
-----------------------	--------------

Räknare – antal per förpackning	1
---------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169505605
--------------------------	---------------

Räknare – antal förpackningar per kartong 2	
---	--

EAN/UPC – Hölje	8720169505605
-----------------	---------------

Måttskiss

