



UniFlood C Pro

BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP

UniFlood C Pro, 11630 lm, 150 W, Branco quente 830, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Color Code	Branco quente 830	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K
Driver incluído	Sim	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78 lm/W
Lighting Technology	LED	Color rendering index (CRI)	>80
Escala de valor	Desempenho	Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Dados técnicos de luz		Tensão de entrada	220 a 240 V
Fluxo luminoso	11.630 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz

UniFlood C Pro

Consumo de energia	150 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Controles e dimerização

Regulável	Não
Interface de controle	-

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	8,000 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
----------	-----

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
-----------------------------------	-------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP
Nome do produto completo	BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP
Full EOC	872016950626899
Descrição do código local	LUMINARIA BVP374 60LED 30K 30 150W HP
Código de encomenda	911401776443
Nº do material (12NC)	911401776443
Código local	911401776443
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169506268
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
EAN/UPC - caixa	8720169506268

Desenho dimensional

