



# UniFlood C Pro

## BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 11190 lm, 150 W, 830 meleg fehér, Dinamikus DMX/RDM, I. biztonsági osztály

A Philips UniFlood C Pro henger alakjával és töretlen vonalaival, amelyek gyönyörűen összekötik az elülső és a hátsó tokozást, egyedülállóan robusztus eleganciát kínál. Ez egy kompakt építészeti fényárvilágítási megoldás, amelyben minden elemnek funkciója van: az elülső rész kiváló világítást biztosít, míg a hátsó rész befogadja az összes elektromos alkatrészt. A kettő közötti bordák elvezetik a hőt, és egyúttal dekorációs célt is szolgálnak. A Philips UniFlood C Pro olyan költséghatékony építészeti LED-es fényárvilágítás, amelyet homlokzati, köztéri és kültéri fényárvilágításhoz terveztünk. A robusztus mechanikai kialakításnak és a nagy hatásfokú optikának köszönhetően ideális többemeletes külső homlokzatok, hidak, látnivalók és emlékművek megvilágítására. Számos fényszín, többféle szórólencse, valamint DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető, hogy az építészek és tervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhessék fel az elképzeléseket és kialakítások széles tartományát.

### Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra

### Termék adatok

Általános információ		Működtetés és elektronika	
Színkód	830 meleg fehér	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Előtét mellékelve	Igen	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Lighting Technology	LED	Színvisszaadási index (CRI)	>80
Értéklétra	Teljesítmény	A fényforrás színe	830 meleg fehér
Technikai adatok		Bemeneti feszültség	220–240 V
Fényáram	11 190 lm	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

## UniFlood C Pro

Teljesítményfelvétel	150 W
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Csatlakoztatás	Tápkábelek/vezetékek és 2 db gyorscsatlakozós aljzat, 4 pólusú
Kábel	0,5 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül és 2 db 0,5 m-es kábel, 4 pólusú, csatlakozóval
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Vezérlőfelület	Dinamikus DMX/RDM

### Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Ház színe	Sötétszürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1 J]
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Nettó tömeg (darab)	8,000 kg

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

### Termékadatok

A termék megrendelési neve	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP
Teljes terméknév	BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP
Full EOC	872016950627599
Rendelési kód	50627599
Cikkszám (12NC)	911401776453
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169506275
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169506275

## Méretezett rajza

