



UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGBW 220V 30 DMX 150W HP

UniFlood C Pro, 7855 lm, 150 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Đèn Philips UniFlood C Pro mang đến vẻ tao nhã mạnh mẽ độc đáo với dạng hình trụ và các đường nét uyển chuyển kết nối vỏ trước và vỏ sau một cách đẹp mắt. Đây là thiết kế đèn pha nhỏ gọn cho công trình kiến trúc, trong đó mọi yếu tố đều có vai trò riêng; phần phía trước chiếu ánh sáng đặc biệt, trong khi phần phía sau chứa tất cả các thành phần điện. Giữa hai phần là các cánh vừa tản nhiệt vừa là yếu tố trang trí. Đạt tiêu chuẩn sử dụng ngoài trời, Philips UniFlood C Pro là đèn pha LED tiết kiệm chi phí cho công trình kiến trúc, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng mặt tiền, cảnh quan và ngoài trời. Thiết kế cơ học mạnh mẽ và chóa quang học hiệu suất cao khiến đây là sản phẩm lý tưởng để chiếu sáng mặt tiền bên ngoài của công trình nhiều tầng, cầu, công trình nổi bật và tượng đài. Các kiến trúc sư và nhà thiết kế có quyền tự do khám phá vô số ý tưởng và thiết kế mà không bị giới hạn, nhờ vào nhiều màu sắc, thấu kính tán quang và tùy chọn điều khiển DMX512/RDM.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã màu	RGBW
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Công nghệ chiếu sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	7.855 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) -	

Quang hiệu (định mức) (Danh định)	52 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	N.A.
Màu sắc nguồn sáng	RGBW
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	150 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

UniFlood C Pro

Kết nối	Dây/cáp bay và 2 Đầu nối ấn 4 cực
Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm 3 cực và 2 cáp 0,5 m có đầu nối 4 cực
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	DMX/RDM động
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Ghì sẫm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Kiểu chụp quang học	Kính trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	8,000 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP
Mã sản phẩm đầy đủ	872016950649799
Mã đơn hàng	911401776673
Số vật liệu (12NC)	911401776673
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169506497
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8720169506497

Bản vẽ kích thước

