



UniBar

BCS341 30LED 27K 24V OC L50

UniBar, 365 lm, 7.5 W, Teplá bílá, Bezpečnostní třída III

UniBar je tenké, přisazené, lineární a exteriérové LED svítidlo pro přímý pohled, které je určeno na osvětlení fasád a venkovní architektury. Odolné mechanické a unikátní optické provedení je ideální pro osvětlení fasád budov, médií, mostů, nadezdů a všude tam, kde je potřeba tenké lineární osvětlovací řešení pro přímý pohled. Rozptylné čočky pro přímý pohled, prodrátování pro koncové připojení a volitelné řídicí rozhraní DMX, u kterého je k dispozici až 10 pixelů (10IDs), dávají architektům a designérům volné ruce při tvorbě nekonečné řady konceptů a návrhů. K dispozici v bílé, monochromatických barvách, RGB, RGBW a nastavitelné bílé.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ne
Lighting Technology	LED
Světelně technické	
Světelný tok	365 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	48 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Barva světelného zdroje	Teplá bílá
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	24 DC V
Frekvence sítě	- Hz
Spotřeba energie	7,5 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	2 dvoupólové zasunovací konektory

Kabel	2 kabely (0,2 m vstupní, 0,1 m výstupní) s konektory, dvoupólové
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída III
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Rozhraní řízení	-
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Protlačovaný hliník
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Barva těla	Stříbrná
Celková délka	500 mm
Celková šířka	35 mm
Celková výška	65 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	65 x 35 x 500 mm

Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Typ optického krytu	Opálové provedení
Celková hmotnost (kus)	0,457 kg
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Označení a balení	
Objednávací název produktu	BCS341 30LED 27K 24V OC L50
Celý název výrobku	BCS341 30LED 27K 24V OC L50
Full EOC	872016974897299
Kód objednávky	74897299
Číslo materiálu (12NC)	911401779202
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169748972
Číslování SAP – balení v krabici	48
Pouzdro – EAN/UPC	8720169748972

Rozměrové výkresy

