



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Verditrapp	Effekt
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
Garantiperiode	5 år
Sustainability rating	Unclassified
Teknisk belysning	
Lysytelse	3 600 lm
Korreletert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	153 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80

Lyskjeglevinkel for lyskilde	90 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optikktype	Spredningsvinkel 90°
Lysstrålespredning fra armatur	90°
Blendingstall CEN	19
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	25,2 A
Innløpstid	0,26 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	Push-in-kobling, 4-pols
Kabel	-

CoreLine Panel gen6

Antall produkter på MCB av 16 A type B	11
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	20 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
DALI-standard	DALI-2™
Maksimalt dimmenivå	1%

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikroprismatisk linse
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	63 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	63 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]
Nettvekt (stykk)	2,250 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016974983299
Lokal kodebeskrivelse	3307161
Bestillingskode	911401800287
Materialenr. (12NC)	911401800287
Lokal bestillingskode	3307161
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169749832
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169750098

CoreLine Panel gen6

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401800287

