



# CoreLine Paneli gen6

## RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC

CoreLine Paneli gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine panel Gen6, CoreLine'in yenilik, kolay kurulum ve mükemmel aydınlatma vaadini yerine getiriyor. Genel aydınlatma uygulamalarındaki fonksiyonel lambaların doğrudan yerine geçecek şekilde tasarlanan bu LED panel ışığının yenilikçi Hepsini Bir Arada özelliği, tek bir aydınlatma armatüründe üç lümen paketi ve üç renk sıcaklığı seçeneği sunar. Bu, doğru ürünü seçmenizi kolaylaştırır, müşteri tercihlerine yerinde yanıt verme esnekliği sağlar ve stokta daha az ürün kodu anlamına gelir. CoreLine RC132V LED panelinin kurulumu, ürünün hızlı konnektörünü veya uç kablosunu kullanarak hızlı ve kolaydır. CoreLine serisi, Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanılmaya hazır, entegre kablosuz iletişime sahip Interact Ready aydınlatma armatürlerini içerir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	153 lm/W
Service etiketi	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Değer merdiveni	Performans	Işık kaynağının ışın açısı	90 °
Bakıma elverişlilik sınıfı	C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Garanti süresi	5 yıl	Optik sistem türü	90° ışın açısı
Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	90°
Işık Teknik Ayrıntıları		Birleşik parlama derecesi CEN	19
Işık Akısı	3.600 lm	Çalıştırma ve Elektrik	
		Giriş Voltajı	220 ila 240 V
		Hat Frekansı	50 or 60 Hz
		Kalkış Akımı	25,2 A

## CoreLine Paneli gen6

Ani akım süresi	0,26 ms
Güç Tüketimi	23,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0,9
Bağlantı	4 kutuplu itmeli konnektör
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	11
Rastgele anahtara uygun	Yok
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Toplam harmonik bozulma	20 %

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi
Kontrol arayüzü	DALI
Sabit ışık çıkışı	Hayır
DALI Standardı	DALI-2™
Maksimum dim seviyesi	1%

### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Çelik
Reflektör malzemesi	Akrilat
Optik sistem malzemesi	Polistiren
Optik kapak malzemesi	Polistiren
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Mikroprizmatik lens
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	63 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	63 x 595 x 595 mm
Uyumlu tavan veya tavan kurulumu aksesuarı tipi	Visible profile ceiling version
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/44 [Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Güvenlik cihazı	SC [Güvenlik kablosu]
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,250 kg

### Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

### Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +35 °C

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Başlangıç renk türü	(0,38, 0,38) SDCM ≤3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)


Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L90
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat	L80

### Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC
Tam ürün adı	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC
Tam ürün kodu	872016974983299
Sipariş kodu	74983299
Malzeme No. (12NC)	911401800287
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169749832
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8720169750098

## CoreLine Paneli gen6

### Boyutlu çizim



### Fotometrik bilgi



Polar Normal (separate) - null - 911401800287

