



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤ 3 , UGR19, Spridningsvinkel 90°, Mikrop Prismatisk lins, Polystyren, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2 x 0,75 mm², Flygande ledare/kablar, SC | Säkerhetskabel

Produktdata

Allmän information		Enhetlig bländmärkning	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Enhetlig bländmärkning	19
Driftdon ingår	Ja	Drift och elektricitet	
Service tag	Ja	Ingångsspänning	220–240 V
Värde trappa	Prestanda	Line Frequency	50 or 60 Hz
Garantitid	5 år	Ingående ström	16 A
Ljusteknik		Ingäendetid	0,2 ms
Ljusflöde	3 600 lm	Strömförbrukning	26 W
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Effektfaktor (fraktion)	0,9
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140 lm/W	Anslutning	Flygande ledare/kablar
Färgåtergivningindex	>80	Kabel	2 x 0,75 mm ²
Ljuskällans spridningsvinkel	90°	Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	30
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Optiktyp	Spridningsvinkel 90°	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Armaturens ljusfördelning	90°	Total harmonisk distorsion	20 %

CoreLine Panel gen6

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polystyren
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Mikroprismatisk lins
Total längd	595 mm
Total bredd	595 mm
Total höjd	61 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	61 x 595 x 595 mm
Kompatibel med tillbehörstyp för tak eller takinstallation	Visible profile ceiling version
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Fingerskyddad; kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skydds-enhet	SC [Säkerhetskabel]
Nettovikt (styck)	2,100 kg

Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej

Användning och godkännande	
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L90
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	L80

Hållbarhetsdata	
Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.
Inbäddat kolinnehåll (A1–A3)	24,6 kg CO ₂ e
Produkt med förstagångsmaterial ratio	10,1 %
Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten	47,9 %


GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet	Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO ₂ -ekv / kWh)
--	--

GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet	Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO ₂ -ekv / kWh)
--	---

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Fullständigt produktnamn	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Full EOC	872016974987099
Beställningsnummer	911401800687
Materialnummer (12NC)	911401800687
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169749870
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8720169750135

CoreLine Panel gen6

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - 911401800687

