



# SmartBright Solar Lowbay

## BY010P LED36/730 Solar

Kit solaire lowbay à monter soi-même avec batterie au lithium intégrée et contrôleur. Un panneau solaire séparé à l'intérieur de l'emballage. Réglez le mode de fonctionnement à l'aide de la télécommande.

### Mises en garde et sécurité

- Chargez la batterie sous la lumière du soleil au moins 8 heures avant la première utilisation.

### Données du produit

|                                             |                |                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Informations générales</b>               |                | <b>Câble</b>                                |                                                                 |
| Ballast/pilote inclus                       | Oui            | Type de connexion au réseau                 | Hors réseau                                                     |
| Échelle de valeur                           | Valeur         |                                             |                                                                 |
| <b>Données techniques de l'éclairage</b>    |                | <b>Commandes et gradation</b>               |                                                                 |
| Flux lumineux                               | 3 600 lm       | Variation de l'intensité lumineuse          | Niveaux de gradation prééglés                                   |
| Température de couleur corrélée (nom.)      | 3000 K         | Possibilités de configuration               | Non configurable                                                |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)      | 120 lm/W       | Profil de gradation solaire                 | Dimming setting by remote controller                            |
| Indice de rendu de couleur (IRC)            | 70             |                                             |                                                                 |
| <b>Fonctionnement et électricité</b>        |                | <b>Mécanique et boîtier</b>                 |                                                                 |
| Type de piles                               | LiFePO4        | Couleur du boîtier                          | Aluminium                                                       |
| Capacité de la batterie (ampère-heure)      | 9.9 Ah         | Longueur totale                             | 344 mm                                                          |
| Tension de la batterie                      | 9.6 V          | Largeur totale                              | 344 mm                                                          |
| Cycles de charge et décharge de la batterie | 800            | Hauteur totale                              | 170 mm                                                          |
| Type de panneau                             | Monocristallin | Diamètre total                              | 344 mm                                                          |
| Tension du panneau                          | 15 V           | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 170 x 344 x 344 mm                                              |
| Intensité de crête du panneau               | 32 W           | Matériaux                                   | Métal                                                           |
| Type de contrôleur de charge                | PWM            | Emplacement de la batterie                  | Inbuilt luminaire                                               |
|                                             |                | Code d'indice de protection                 | IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures] |

# SmartBright Solar Lowbay

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Code de protection contre les chocs méca. | IK02 [0,2 J standard]  |
| Type de cache optique/de lentille         | Polycarbonate          |
| Poids net (pièce)                         | 5,970 kg               |
| Approbation et application                |                        |
| Marquage CE                               | Oui                    |
| Plage de température ambiante             | 0 à +50 °C             |
| Données du produit                        |                        |
| Nom du produit de la commande             | BY010P LED36/730 Solar |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nom de produit complet        | BY010P LED36/730 Solar |
| Full EOC                      | 692382867799200        |
| Code de commande              | 911401800903           |
| Code 12NC                     | 911401800903           |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                      |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 6923828677992          |
| Conditionnement par carton    | 1                      |
| EAN/UPC – Boîte               | 6923828677992          |

## Schéma dimensionnel

