



# SmartBright Downlight DN058 WV

## DN058C LED9/840 110-240V D150 RD

SmartBright Downlight DN058 WV, 7.8 W, 900 lm, 4000 K,  
Symétrique 110 °, Mat, IP20 | Protection des doigts

Les produits de la série SmartBright downlight DN058 WV offrent des performances d'éclairage fiables avec une longue durée de vie et répondent à toutes les exigences de la réglementation de sécurité IEC. Les produits ont plusieurs possibilités d'installation, y compris un montage encastré et en surface. Les produits ont également différentes formes disponibles en option, les formes rondes et carrées peuvent répondre aux différentes exigences des clients. Les produits ont trois options CCT avec différentes solutions de découpe. Les produits ne sont pas nocifs pour les yeux et offrent une expérience confortable pour les yeux.

### Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Nombre d'appareillages	1 unité	Nombre de sources lumineuses	1
Appareillage	EB [Électronique]	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	110 degré(s)
Ballast/pilote inclus	Oui	Température de couleur	840 blanc neutre
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Type d'optique	Symétrique 110 °
Échelle de valeur	Valeur	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Garantie	1 ans	Taux d'éblouissement unifié	30
Données techniques de l'éclairage		Surface projetée effective	0,75 m²
Flux lumineux	900 lm	Fonctionnement et électricité	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Tension d'entrée	110 à 240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115 lm/W	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Courant d'appel	15,2 A

## SmartBright Downlight DN058 WV

Temps d'appel	0,084 ms
Consommation électrique	7,8 W
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	2 x 0,75 mm² Câble sans prise 2 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	88
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

### Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Polypropylène
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Dispositif de montage	Etrier de fixation
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	35 mm
Diamètre total	165 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Type de cache optique/de lentille	PS
Poids net (pièce)	0,170 kg

### Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
---------------------------	--------------------------------

Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Non
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Classe risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 °C à 40 °C


### Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10%,+15%
Chromaticité initiale	(0.38,0.38) SDCM≤6
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

### Données du produit

Nom du produit de la commande	DN058C LED9/840 110-240V D150 RD
Nom de produit complet	DN058C LED9/840 110-240V D150 RD
Full EOC	872110331819099
Code de commande	911401801688
Code 12NC	911401801688
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103318190
Conditionnement par carton	20
EAN/UPC - Boîte	8721103319067

## Schéma dimensionnel



## SmartBright Downlight DN058 WV

