



SmartBright CNG Downlight DN058

DN058B LED13/865 220-240V D150 RD

SmartBright CNG Downlight DN058, 11.5 W, 1250 lm, 6500 K,
Symétrique 110 °, Mat, IP20 | Protection des doigts

Les produits de la série SmartBright CNG Downlight offrent des performances d'éclairage fiables avec une longue durée de vie et répondent à toutes les exigences de la réglementation de sécurité IEC. Les produits ont plusieurs possibilités d'installation, y compris un montage encastré et en surface. Les produits ont également différentes formes en option, les formes rondes et carrées peuvent répondre aux différentes exigences des clients. Les produits ont trois options CCT avec différentes solutions de découpe. Les produits ne sont pas nocifs pour les yeux et offrent une expérience de confort oculaire.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Nombre d'appareillages	1 unité	Nombre de sources lumineuses	1
Appareillage	EB [Électronique]	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	110 degré(s)
Ballast/pilote inclus	Oui	Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Type d'optique	Symétrique 110 °
Échelle de valeur	Valeur	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Garantie	1 ans	Taux d'éblouissement unifié	30
Données techniques de l'éclairage		Surface projetée effective	0,75 m²
Flux lumineux	1 250 lm	Fonctionnement et électricité	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Tension d'entrée	220-240 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109 lm/W	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Courant d'appel	13,8 A

SmartBright CNG Downlight DN058

Temps d'appel	0,062 ms
Consommation électrique	11,5 W
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	2 × 0,75 mm ² Câble sans prise 2 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	152
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Polypropylène
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Dispositif de montage	Boîtier de montage encastré rond
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	35 mm
Diamètre total	165 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Type de cache optique/de lentille	PS
Poids net (pièce)	0,100 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
---------------------------	--------------------------------

Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Classe risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 °C à 40 °C


Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.31,0.33) SDCM≤6
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	DN058B LED13/865 220-240V D150 RD
Nom de produit complet	DN058B LED13/865 220-240V D150 RD
Full EOC	872110331859699
Code de commande	911401805688
Code 12NC	911401805688
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8721103318596
Conditionnement par carton	20
EAN/UPC - Boîte	8721103319463

Schéma dimensionnel



SmartBright CNG Downlight DN058

