



CoreLine Panel Gen6

RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC

CoreLine Panel Gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være linstykket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Driver inkluderet	Ja	Lyskildens strålevinkel	90 °
Service-kode	Ja	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Værditrappe	ydelse	Optiktype	Strålevinkel 90°
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Armaturlysstrålespredning	90°
Garantiperiode	5 år	Unified Glare Rating – CEN	19
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified	Drift og el	
Lysteknisk		Indgangsspænding	220 til 240 V
Lysstrøm	3.600 lm	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Startstrøm	4,8 A
Lyseffekt (nominel) (nom.)	153 lm/W	Starttid	0,056 ms
		Strømforbrug	23,5 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

CoreLine Panel Gen6

Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver - Klar til Interact-systemet
Lysstyringssystem	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Tilslutning	Interact Ready

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polystyren
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	2,350 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
---------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Produktdata


Ordreproduktnavn	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC
Det fulde produktnavn	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC
Full EOC	872016975130999
Ordrekode	911401807287
Materialenr. (12NC)	911401807287
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169751309
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169751385

CoreLine Panel Gen6

Målskitse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401807287

