



Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II

Informations générales

Valeur ajoutée	Economique
----------------	------------

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Longueur totale	1'580 mm
Largeur totale	93 mm

Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 93 x 1580 mm
Matériaux	Polycarbonate
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0.960 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

