



Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

BRC010 LED30/765 Pro G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

Datos del producto

Información general		Tipo de batería	
Controlador incluido	Sí	Tipo de batería	LiFePO4
Nivel	Valor	Amperes por hora de la batería	12 Ah
Período de garantía	2 años	Voltaje de la batería	3.2 V
Información técnica sobre la luz		Ciclos de carga y descarga de la batería	1000
Flujo luminoso	3,000 lm	Tipo de panel	Monocristalino
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Voltaje del panel	4 V
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W	Potencia en vatios máxima del panel	10 W
Índice de producción de color (IRC)	70	Tipo de controlador de carga	PWM
Operación y aspectos eléctricos		Conexión	-
Voltaje de entrada	- V	Cable	-
Frecuencia de línea	- Hz	Tipo de conexión de red	Fuera de la red

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Controles y atenuación

Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris
Longitud total	412 mm
Ancho total	203 mm
Altura total	44.5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 203 x 412 mm
Material	Policarbonato
Ubicación de la batería	Inbulit Luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	1.700 kg


Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRC010 LED30/765 Pro G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED30/765 Pro G2
Full EOC	872110332509999
Código del pedido	911401807803
N.º de material (12NC)	911401807803
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103325099
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8721103325211

Plano de dimensiones



Unit: mm

TYPE	W	L	H	Ø
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
3000lm	203	412	44.5	50
3000lm	228	395	44.5	50

