



Aufbauzubehör

RC159Z SMB W62L62

Accessory, Weiß

Oberflächenmontierte Halterungen bieten eine robuste und effiziente Lösung für die Installation von Leuchten direkt an massiven Decken, wo keine Hänge- oder modularen Deckensysteme verfügbar sind. Für eine breite Palette von Einbauleuchten konzipiert, ermöglichen die Halterungen saubere und professionelle Oberflächeninstallationen, ohne die Systemqualität oder die visuelle Integration zu beeinträchtigen. Ihre präzise mechanische Schnittstelle gewährleistet eine sichere Befestigung und ausreichend Innenraum für die Verkabelung, sodass Installateure ein sauberes und nahtloses Ergebnis erzielen können. Kompatibel mit mehreren Leuchtenfamilien – darunter SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed und Ledinaire Panel Gen5 – bieten die Halterungen einen flexiblen Ansatz im Projektdesign, indem sie den Einsatz von Einbauleuchten in Umgebungen ermöglichen, in denen eine Deckenintegration nicht möglich ist. Dies reduziert den Bedarf an zusätzlichen Leuchtenvarianten und hilft, die Lagerkomplexität zu minimieren. Für die einfache Installation konzipiert, verfügen die Halterungen über einen unkomplizierten Montageprozess, der eine schnelle Installation unterstützt und eine zuverlässige Langzeitleistung sicherstellt. Durch die einfache Umrüstung von Einbau- auf Aufbauanwendungen erhöhen oberflächenmontierte Halterungen die Designflexibilität für Planer und Installateure gleichermaßen. Konsultieren Sie stets die Installationsanleitung der jeweiligen Leuchtenfamilie, um die Kompatibilität vor der Installation zu bestätigen.

Hinweise

- Konsultieren Sie vor der Installation stets die Installationsanleitung sowohl des Zubehörs als auch der ausgewählten Leuchte.
- Stellen Sie sicher, dass die Deckenoberfläche das Gewicht und die Befestigungsanforderungen der montierten Leuchte tragen kann.
- Die Installation muss von qualifiziertem Personal gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften und Bauvorschriften durchgeführt werden.

Produkt Daten

Aufbauzubehör

Mechanik und Gehäuse

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gesamte Länge | 640,5 mm |
| Gesamte Breite | 640,5 mm |
| Gesamte Höhe | 78,5 mm |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 79 x 641 x 641 mm |
| Material | Aluminium |
| Schutzart (IP) | - |
| Schlagfestigkeit (IK) | - |
| Zubehörfarbe | Weiß |
| Nettogewicht (Stück) | 1,020 kg |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Bestell-Produktname | RC159Z SMB W62L62 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | RC159Z SMB W62L62 |
| Gesamt-Produktcode | 872016975215399 |
| Bestellcode | 75215399 |
| Material-Nr. (12NC) | 911401807887 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8720169752153 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8720169752221 |

Abmessungsskizzen

