



Smartbright T8 Batten

BN012C LED10/CW L600 SW

Smartbright T8 Batten, 10 W, 1000 lm, 6500 K

Baik untuk bangunan baru maupun renovasi ruangan yang ada, pelanggan menginginkan solusi pencahayaan yang memberikan kualitas cahaya dan penghematan energi yang besar. Jajaran produk LED T8 versi Batten yang baru merupakan pengganti yang sempurna untuk batten biasa dengan lampu fluoresen. Proses pemilihan, pemasangan, dan perawatan sangat mudah – sebuah sakelar sederhana. Jajaran produknya menawarkan pilihan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan, batten terpisah, batten dengan sakelar individual dan batten yang dapat tersambung dengan 3 CCT dan 2 Watt.

Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)		0.9
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	10	
Tangga penawaran	Nilai	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II	
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan		
Flux Cahaya	1.000 lm	Dapat diredupkan	Tidak	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Antarmuka kontrol	-	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Mekanis dan Housing		
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	bahan perumahan	Polikarbonat	
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	Material penutup optik	Polikarbonat	
Area proyeksi efektif	0,016 m ²	Warna Housing	Putih	
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lapisan penutup optik	Opal	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Panjang keseluruhan	574 mm	
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Lebar keseluruhan	33,1 mm	
Lonjakan arus	9 A	Tinggi keseluruhan	35,7 mm	
Konsumsi Daya	10 W	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	36 x 33 x 574 mm	

Smartbright T8 Batten

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,156 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	0.3123, 0.3282, SDCM≤6

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BN012C LED10/CW L600 SW
Nama lengkap produk	BN012C LED10/CW L600 SW
Kode produk lengkap	871951451786899
Kode urutan	911401808682
No. Material (12NC)	911401808682
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514517868
Numerator - Pak per kotak bagian luar	40
EAN/UPC - Kantung	8719514518070

Dimensional drawing

