



Smartbright T8 Batten

BN013C LED20/NW L1200 G3

Smartbright T8 Batten, 20 W, 2000 lm, 4000 K

Baik untuk bangunan baru maupun renovasi ruangan yang ada, pelanggan menginginkan solusi pencahayaan yang memberikan kualitas cahaya dan penghematan energi yang besar. Jajaran produk LED T8 versi Batten yang baru merupakan pengganti yang sempurna untuk batten biasa dengan lampu fluoresen. Proses pemilihan, pemasangan, dan perawatan sangat mudah – sebuah sakelar sederhana. Jajaran produknya menawarkan pilihan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan, batten terpisah, batten dengan sakelar individual dan batten yang dapat tersambung dengan 3 CCT dan 2 Watt.

Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		0.9
Tangga penawaran	Nilai	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	10
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	2.000 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Mekanis dan Housing	
Warna sumber cahaya	840 neutral white	bahan perumahan	Polikarbonat
Area proyeksi efektif	0,034 m ²	Material penutup optik	Polikarbonat
		Warna Housing	Putih
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lapisan penutup optik	Opal
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Panjang keseluruhan	1.186 mm
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Lebar keseluruhan	28,4 mm
Lonjakan arus	14,3 A	Tinggi keseluruhan	35,7 mm
Konsumsi Daya	20 W	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	36 x 28 x 1186 mm

Smartbright T8 Batten

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,210 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	0.3818, 0.3797, SDCM≤5

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BN013C LED20/NW L1200 G3
Nama lengkap produk	BN013C LED20/NW L1200 G3
Kode produk lengkap	871951451788299
Kode urutan	911401808882
No. Material (12NC)	911401808882
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514517882
Numerator - Pak per kotak bagian luar	40
EAN/UPC - Kantung	8719514518094

Dimensional drawing

