

RC159Z Safety Cable

911401809187



Accessory, Szary

Philips CoreLine panel Gen6 spełnia obietnicę CoreLine, oferując innowacyjność, łatwość instalacji oraz najwyższą jakość oświetlenia. Zaprojektowany jako bezpośredni zamiennik funkcjonalnych opraw oświetleniowych stosowanych w ogólnych aplikacjach, innowacyjna funkcja All-in tego panelu LED umożliwia wybór trzech pakietów lumenów oraz trzech temperatur barwowych w obrębie jednej oprawy. Dzięki temu łatwo wybrać odpowiedni produkt, umożliwia elastyczne dostosowanie się do preferencji klientów na miejscu oraz pozwala ograniczyć liczbę kodów produktów w magazynie. Montaż panelu LED CoreLine RC132V jest szybki i łatwy dzięki zastosowaniu szybkiego złącza lub przewodu typu flywire. Gama CoreLine obejmuje oprawy Interact Ready z zintegrowaną komunikacją bezprzewodową, przeznaczone do współpracy z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Informacje ogólne

Tier	Wydajność
------	-----------

Mechanika i korpus

Całkowita długość	1 500 mm
Całkowita szerokość	20 mm
Całkowita wysokość	3,7 mm
Całkowita średnica	1,5 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	4 x 20 x 1500 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Szary
Waga netto (szt.)	0,020 kg


Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC159Z Safety Cable
Pełna nazwa produktu	RC159Z Safety Cable
Full EOC	872016975247499
Kod zamówienia	75247499
Materiał Nr (12NC)	911401809187
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169752474
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8720169752528

Rysunki techniczne



Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Installation Instructions	RC159Z-Safety-Cable-Installation-instruction.pdf	Pobierz 
Tender text	Tender_Text_911401809187_pl_PL.txt	Pobierz 
Installation Instructions	CoreLine-panel-G6-Installation-Instructions-RC132V-BN.pdf	Pobierz 