



# Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

## BRC010 LED40/MCCT G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

### Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

### Datos del producto


Información general		Voltaje de la batería	
Controlador incluido	Sí	Voltaje de la batería	3.2 V
Nivel	Valor	Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Período de garantía	1 años	Tipo de panel	Monocristalino
Información técnica sobre la luz		Voltaje del panel	4.5 V
Flujo luminoso	4,000 lm	Potencia en vatios máxima del panel	14 W
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2200 6500 K	Tipo de controlador de carga	PWM
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	160 lm/W	Conexión	-
Índice de producción de color (IRC)	70	Cable	-
Operación y aspectos eléctricos		Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Tipo de batería	LiFePO4	Controles y atenuación	
Amperes por hora de la batería	15 Ah	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
		Capacidad de configuración	No configurable

# Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	508 mm
Ancho total	228 mm
Altura total	44.5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 228 x 508 mm
Material	Policarbonato
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	2.130 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	Sí

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 45 °C
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	BRC010 LED40/MCCT G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED40/MCCT G2
Full EOC	872110332994399
Código del pedido	911401809803
N.º de material (12NC)	911401809803
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103329943
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8721103329967

## Plano de dimensiones



	Unit: mm			
TYPE	W	L	H	D
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
4000lm	228	508	44.5	50

