



Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

BRC010 LED40/MCCT kit G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

Datos del producto

Información general		Controles y atenuación	
Controlador incluido	Sí	Voltaje de la batería	3.2 V
Nivel	Valor	Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Período de garantía	1 años	Tipo de panel	Monocristalino
Información técnica sobre la luz		Voltaje del panel	4.5 V
Flujo luminoso	4,000 lm	Potencia en vatios máxima del panel	14 W
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2200 6500 K	Tipo de controlador de carga	PWM
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	160 lm/W	Conexión	-
Índice de producción de color (IRC)	70	Cable	-
Operación y aspectos eléctricos		Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Tipo de batería	LiFePO4	Controles y atenuación	
Amperes por hora de la batería	15 Ah	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
		Capacidad de configuración	No configurable

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	508 mm
Ancho total	228 mm
Altura total	44.5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 228 x 508 mm
Material	Policarbonato
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	2.130 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 45 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BRC010 LED40/MCCT kit G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED40/MCCT kit G2
Full EOC	872110332995099
Código del pedido	911401809903
N.º de material (12NC)	911401809903
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103329950
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8721103329974

Plano de dimensiones

