



Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

BRC010 LED50/765 Pro G3

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

Datos del producto

Información general		Amperes por hora de la batería	
Controlador incluido	Sí	Amperes por hora de la batería	20 Ah
Nivel	Valor	Voltaje de la batería	3.2 V
Período de garantía	2 años	Ciclos de carga y descarga de la batería	1000
Información técnica sobre la luz		Tipo de panel	Monocristalino
Flujo luminoso	5,000 lm	Voltaje del panel	5 V
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Potencia en vatios máxima del panel	20 W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	185 lm/W	Tipo de controlador de carga	PWM
Índice de producción de color (IRC)	≥70	Conexión	-
Operación y aspectos eléctricos		Cable	-
Frecuencia de línea	- Hz	Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Tipo de batería	LiFePO4	Controles y atenuación	
		Regulable	Regulación de intensidad preestablecida

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	638 mm
Ancho total	240 mm
Altura total	50 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	50 x 240 x 638 mm
Material	Policarbonato
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	2.900 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRC010 LED50/765 Pro G3
Nombre del producto completo	BRC010 LED50/765 Pro G3
Full EOC	872110333684299
Código del pedido	911401811503
N.º de material (12NC)	911401811503
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103336842
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8721103336965

Plano de dimensiones

