



Regleta LED Essential Smartbright

BN068C LED3/CW L300 G2

Regleta LED Essential Smartbright, 3.4 W, 300 lm, 6500 K, Haz de luz ancho

Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen calidad de luz y ahorros importantes en términos de energía y mantenimiento. Esta nueva gama de regletas LED puede utilizarse para reemplazar los listones tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es tan sencillo como un simple cambio

Datos del producto

Información general		Ampliación del haz de luz de la luminaria	
Fuente de luz reemplazable	No		140°
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Operación y aspectos eléctricos	
Controlador incluido	Sí	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Nivel	Valor	Consumo de energía	3,4 W
Periodo de garantía	1 años	Factor de potencia (fracción)	0.5
Información técnica sobre la luz		Conexión	Cables y guías flotantes
Flujo luminoso	300 lm	Cable	Cable sin enchufe de 2 polos
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	10
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88 lm/W	Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Índice de producción de color (IRC)	>80	Controles y atenuación	
Color de la fuente de luz	Blanco frío	Regulable	No
Tipo óptico	Haz de luz ancho		

Regleta LED Essential Smartbright

Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Salida luminica constante	No
Nivel de regulaci3n m1ximo	No aplica
Mec1nica y carcasa	
Material de la carcasa	Poliamida
Material 3ptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente 3ptico	Poliamida
Material de fijaci3n	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente 3ptico	Transparente
Longitud total	325 mm
Ancho total	21 mm
Altura total	34,2 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	34 x 21 x 325 mm
C3digo de protecci3n de ingreso	IP20 [Protecci3n para los dedos]
C3digo de protecci3n de impacto mec.	IK00 [Sin protecci3n]
Tipo de cubierta 3ptica	Polycarbonato lineal
Peso neto (pieza)	0,054 kg
Aprobaci3n y aplicaci3n	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 3C, duraci3n de 5 s

Marca CE	No
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	S3
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 3C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM<7
Tolerancia del consumo de energ3a	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida 3til media L70B50	20.000 hora(s)
Informaci3n del producto	
Nombre del producto del pedido	BN068C LED3/CW L300 G2
Nombre del producto completo	BN068C LED3/CW L300 G2
Full EOC	911401818497
C3digo del pedido	911401818497
N.3 de material (12NC)	911401818497
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8710163310381
Numerador: paquetes por caja externa	24
EAN/UPC - Caja	8710163310688

Plano de dimensiones

