



CoreLine Recessed Spot gen2

RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Ευρείας δέσμης, Λευκό, IP20/44

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Χατό αλουμίνιο, Λευκό, Χωνευτός, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ευρείας δέσμης, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας II, Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

· Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του προϊόντος.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Έντονο κόκκινο (R9)	<50
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	104 lm/W
Lighting Technology	LED	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Κλίμακα αξίας	Υψηλής απόδοσης	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Περίοδος εγγύησης	5 έτη	Χρώμα πηγής φωτός	830 Θερμό λευκό
		Τύπος οπτικού συστήματος	Ευρείας δέσμης
		Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	36°
		Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	30
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού			
Φωτεινή ροή	750 lm		

CoreLine Recessed Spot gen2

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Average CLO power consumption	- W
Ρεύμα εκκίνησης	2 A
Χρόνος εκκίνησης	0,02 ms
Κατανάλωση ενέργειας	7,2 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Καλώδιο	Καλώδιο 0,25 m με βύσμα 3 πόλων
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	40
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Συνολική παραμόρφωση αρμονικών	45 %

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Driver/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας
Διασύνδεση ελέγχου	Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό περιβλήματος	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Fixation material	Χάλυβας
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Συνολικό ύψος	62 mm
Συνολική διάμετρος	85 mm
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20/44 [Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03 [0,3 J]
Στήριξη	Χωνευτός
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,290 kg

Έγκριση και Εφαρμογή	
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Προδιαγραφή φωτοβιολογικού κινδύνου	0,2 m

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Tα	25 °C
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +35 °C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <5
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Τυπική απόκλιση αντιστοιχίας χρωμάτων (έλλειψη McAdam)	SDCM≤5

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής (EN-IEC 62722-2-1) για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 35.000 ωρών	-
Διατήρηση φωτεινής ροής (EN-IEC 62722-2-1) για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L70
Διατήρηση φωτεινής ροής (EN-IEC 62722-2-1) για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 75.000 ωρών	-
Διατήρηση φωτεινής ροής (EN-IEC 62722-2-1) για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 100.000 ωρών	-

Δεδομένα βιωσιμότητας	
Sustainability rating	Unclassified
Κατηγορία επισκευής	Κλάση Επισκευής D, αυτό το προϊόν δεν είναι επισκευάσιμο εκ κατασκευής.
Ενσωματωμένος άνθρακας (A1-A3)	7,09 kg CO ₂ e
Αναλογία ανακυκλωμένου υλικού προϊόντος	8,14 %
Αναλογία ανακυκλώσιμης περιεκτικότητας στο τελικό προϊόν	60,8 %
Συνολικό GWP B6 (kg ισοδύναμου CO ₂)	Παρακαλώ υπολογίστε χρησιμοποιώντας την τιμή του τοπικού ενεργειακού μείγματος: Δηλωμένη ισχύς (kW) * Διάρκεια ζωής (ώρες) * Ενεργειακό μείγμα (kg CO ₂ eq / kWh)
Δηλωμένη Μονάδα	
Συνολικό GWP B6 (kg ισοδύναμου CO ₂) λειτουργικής μονάδας	Παρακαλώ υπολογίστε χρησιμοποιώντας την τιμή του τοπικού ενεργειακού μείγματος: Δηλωμένη ισχύς (kW) * 1000 (lm) / φωτεινή ροή (lm) Δηλωμένη μονάδα * 35000 (ώρες) * Ενεργειακό μείγμα (kg CO ₂ eq / kWh)


Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
Πλήρες όνομα προϊόντος	RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
Full EOC	871951494079699
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	RS156B6W8368R6W
Κωδικός παραγγελίας	94079699
Αρ. υλικού (12NC)	911401820584
Τοπικός κωδικός	RS156B6W8368R6W

CoreLine Recessed Spot gen2


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514940796
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	18

EAN/UPC - Κιβώπο	8719514941182
------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτομετρικά δεδομένα



Polar Normal (separate) - 911401820584

