



Essential Smartbright Projector Gen 2

ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM

Essential Smartbright Projector Gen 2, 10 W, 930 warm white, 24°, IP20 | Perlindungan jari

Proyektor SmartBright Esensial ST033T adalah produk ekonomis yang dirancang untuk perdagangan pasar massal. Produk ini dirancang untuk menggantikan proyektor berbasis standar CDM dan halogen untuk aplikasi retail dan horeka. Lampu berbasis track ini mendukung peritel untuk menonjolkan produk mereka, atau menonjolkan objek tertentu. Desain yang ringkas dan kontemporer dengan driver terintegrasi, dan pilihan dalam sudut sinar 24 atau 36 derajat membuat Essential SmartBright Projector relevan untuk banyak aplikasi. Pilihan 2 warna Putih dan Hitam membantu Peritel memilih produk yang paling cocok untuk dipadukan dengan Lingkungan Toko. Dibandingkan dengan pendahulunya, tidak hanya hemat biaya, tetapi juga desain produk yang lebih ramping dan ringan. Rangkaian produk mencakup Track 1M dan 2M dalam warna hitam dan putih dengan konektor I dan L untuk mendukung berbagai aplikasi.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	1 unit
Alat	EB [Elektronik]
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Nilai
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	800 lm

Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	80 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	90
Jumlah sumber cahaya	1
Sudut sumber cahaya	24°
Warna sumber cahaya	930 warm white
Tipe optik	Sudut cahaya 24° Cahaya medium
Penyebaran sinar lampu luminer	24°
Golongan silau terpadu CEN	Not applicable

Essential Smartbright Projector Gen 2

Area proyeksi efektif	0,75 m ²
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	9,2 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,072 ms
Konsumsi Daya	10 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Koneksi	Jalur
Kabel	-
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	80
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	-
Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Perangkat pemasangan	-
Lapisan penutup optik	Jernih
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Polikarbonat

Berat Bersih (Bagian)	0,204 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Tidak
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambient	-20 °C hingga 45 °C


Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-0%,+20%
Kromatisitas awal	(0.44,0.40) SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM
Nama lengkap produk	ST033T G2 LED8/930 10W I MB BK GM
Kode produk lengkap	872016976261999
Kode urutan	911401832287
No. Material (12NC)	911401832287
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169762619
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48
EAN/UPC - Kantung	8720169762893

Dimensional drawing



Essential Smartbright Projector Gen 2

