



CoreLine Batten

BN126C LED41S/840 PSU L1200

CoreLine Batten, 31 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

L1200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 4100 lm, 31 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM±3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Mettet rød (R9)	<50
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Driver inkludert	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W
Service Tag	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lighting Technology	LED	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Verditrapp	Effekt	Optikktype	Spredningsvinkel 120°
Garantiperiode	5 år	Lysstrålespredning fra armatur	120°
		Blendingstall CEN	26
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	4 100 lm	Inngangsspenning	220-240 V

CoreLine Batten

Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	11,6 A
Innløpstid	0,499 ms
Effektforbruk	31 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	13
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Gjennomkobling	Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1- fase (intern ledning er ikke inkludert)

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 135 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 1135 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 (Fingerbeskyttet)
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK04 [0,5 J standard pluss]
Nettvekt (stykk)	0,850 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved L80 median brukstid* 50 000 timer	

Bærekraftsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.
Innebygd karbon (A1–A3)	13,9 kg CO ₂ e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt	25,5 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet	66,8 %
GWP totalt B6 (kg CO ₂ -ekvivalenter) Deklart enhet	Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO ₂ -ekv.) Funksjonell enhet	Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO ₂ eq / kWh)

Produktdata


Produktnavn for bestilling	BN126C LED41S/840 PSU L1200
Fullstendig produktnavn	BN126C LED41S/840 PSU L1200
Full EOC	871951494878599
Lokal kodebeskrivelse	3316439
Bestillingskode	911401833984
Materialenr. (12NC)	911401833984
Lokal bestillingskode	3316439
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514948785
SAP-teller – pakker per utvendige	8
EAN/UPC – boks	8719514949003

CoreLine Batten

Målskisse



Fotometriske data



Polar Normal (separate) - 911401833984

