



# CoreLine indbygget gen 4

## RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

CoreLine indbygget gen 4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, EL-ready

Vi introducerer Philips CoreLine indbygget gen4 – en slank, moderne og energieffektiv belysningsløsning til kontorer, uddannelse og sundhedsvæsenet. Takket være høje lumenpakker på op til 6800 lm, forbedret effektivitet og levetid samt nem installation med lynstik eller Wieland-stik garanterer den indbyggede Philips Coreline gen4 innovative og brugervenlige lamper af høj kvalitet. Vores avancerede LED-teknologi sikrer, at CoreLine forsænket indbygget er både miljøvenlig og omkostningseffektiv, hvilket sparer dig penge på dine energiregninger og hjælper med at reducere dit CO<sub>2</sub>-fodaftryk. Opgrader din kontor-, uddannelses- eller sundhedsbelysning med indbygget CoreLine i dag, og få lys og langtidsholdbar belysning, der smelter problemfrit ind i enhver indretning.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		3000 K
Driver inkluderet	Ja	Lyseffekt (nominel) (nom.)	145 lm/W
Plan	ydelse	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Garantiperiode	5 år	Optiktype	Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified	Armaturn til lysstrålespredning	80°
		Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	4.000 lm	Indgangsspænding	220-240 V

## CoreLine indbygget gen 4

Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	4,9 A
Starttid	0,056 ms
Strømforbrug	27,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Kabel	Kabel med stik, 3-polet
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Trådløs driver - Klar til Interact-systemet
Lysstyringssystem	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej
Tilslutning	Interact Ready

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	38,5 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	39 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	3,140 kg

### Nøddrift

Nødbelysningsstrøm	380 lm
Centraliseret nødbelysning	Nej

Nødbelysning	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
--------------	---

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	Holland
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44,0.40)SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

### Produktdata


Ordreproduktnavn	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC
Det fulde produktnavn	RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC
Full EOC	872016976417099
Ordrekode	911401841287
Materialenr. (12NC)	911401841287
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169764170
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169764453

# CoreLine indbygget gen 4

## Målskitse



## Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401841287

