

PHILIPS

Lighting



LEDINAIRE BN060C Batten

BN021C LED5S/840 L300

LEDINAIRE BN060C Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 500 lm,
4000 K, Opál, IP20, TW1-ready

L300 mm, Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 500 lm, 500 lm, 5 W, 108 lm/W,
4000 K, 0.38, 0.38, SDCM \leq 5, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20
| Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú
csatlakozó, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1
fázisú átmenő vezetékhez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Termék adatok

Általános információ		Az optika típusa	
Cserélhető fényforrás	Nem	Nagyon széles sugárzási szög	
Előtétegek száma	1 egység	Lámpatest fényeloszlása	174°
Előtét mellékelve	Igen	Egységesített káprázási besorolás (CEN)	27
Szervíz címke	Nem	Működtetés és elektronika	
Lighting Technology	LED	Bemeneti feszültség	220–240 V
Értéklétra	Érték	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Jótállási idő	5 év	Induló áramlökés	8,7 A
Technikai adatok		Indulási idő	0,001 ms
Fényáram	500 500 lm	Teljesítményfelvétel	5 W
Telített vörös (R9)	<50	Teljesítménytényező (tört)	0.8
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K	Csatlakoztatás	2 pólusú csatlakozó
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	108 lm/W	Kábel	-
Színvisszaadási index (CRI)	>80	Termékek száma a fő áramkört lapon (16 A, B típus)	10
A fényforrás színe	840 semleges fehér	Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

LEDINAIRE BN060C Batten

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Átmenő vezetékezés	Egyszerű csatlakoztatás és lehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Vezérlőfelület	-
Állandó fénykibocsátás	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	-
Ház színe	Fehér
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	326 mm
Teljes szélesség	28,4 mm
Teljes magasság	35,7 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	36 × 28 × 326 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)	0,060 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	0,2 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Kezdeti színérték	0.38, 0.38, SDCM≤5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Színezegyzés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM≤5

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya	7,5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1)	L65
50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	

Fenntarthatósági adatok

Fenntarthatósági besorolás	Unclassified
Javítási kategória	D javítási osztály, ez a termék nem javításra készült.
Életciklusra vetített összevont karbonkibocsátás (A1-A3)	1,74 kg CO ₂ e
A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya	10,6 %
A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya	48,7 %
Összes GWP B6 (kg CO ₂ -egyenérték)	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO ₂ eq / kWh)
Deklarált egység	
Összes GWP B6 (kg CO ₂ -egyenérték)	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO ₂ eq / kWh))
Funkcionális egység	

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BN021C LED5S/840 L300
Teljes terméknév	BN021C LED5S/840 L300
Full EOC	871951452784399
Rendelési kód	52784399
Cikkszám (12NC)	911401841782
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514527843
Számláló – csomag külső dobozonként	40
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514527942

LEDINAIRE BN060C Batten

Méretezett rajza

