

BN021C LED10S/840 L600

911401841982



Ledinaire Batten, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 1050 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

L600 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1050 lm, 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Nej
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
Garantitid	5 år

Ljusteknik

Ljusflöde	1 050 lm
Mättad röd (R9)	<50
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusfördelning	170°
Enhetlig bländmärkning	27

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	9 A
Ingåendetid	0,001 ms
Strömförbrukning	10 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	10
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Genomgående kabel	Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	586 mm
Total bredd	28,4 mm
Total höjd	35,7 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	36 x 28 x 586 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2] standard]
Nettovikt (styck)	0,090 kg

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	0.38, 0.38, SDCM≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤5

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L65

Hållbarhetsdata


Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.
Inbäddat kolinnehåll (A1–A3)	2,28 kg CO ₂ e
Produkt med förstagångsmaterial ratio	11,8 %
Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten	51,2 %
GWP totalt B6 (kg CO ₂ eq) Deklarerad enhet	Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO ₂ -ekv / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO ₂ eq) Funktionsenhet	Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO ₂ -ekv / kWh)

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BN021C LED10S/840 L600
Fullständigt produktnamn	BN021C LED10S/840 L600
Full EOC	871951452786799
Beskrivning av lokal kod	7507887
Beställningsnummer	911401841982
Materialnummer (12NC)	911401841982

Lokal kod	7507887
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514527867
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8719514527966

Måttskiss



Kompatibla tillbehör

Tillbehörsbild	Tillbehörskod	Tillbehörsnamn	Webbplats
	911401846482	BN021Z C600	Produktwebbplats

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	BN021C EU-MI-0427_Final v3.pdf	Ladda ner
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-Ledinaire-Batten-BN021C-LED10S-840-L600-911401841982.pdf	Ladda ner
Mjukvaru-plugin	Dokumentnamn	Ladda ner
LDT File	LEDINAIRE-BATTEN-BN021C-L600-1xLED10S-840-PSU.Idt	Ladda ner