



Ledinaire Batten

BN021C LED10S/830 L600

Ledinaire-armatur, 10 W, L600 mm, 960 lm, 960 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

L600 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 960 lm, 960 lm, 10 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Svært bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Plug-in-kontakt, 2 poler, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Lysytelse	960 960 lm
Mettet rød (R9)	<50
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	96 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optikktype	Svært bredstrålet
Lysstrålespredning fra armatur	170°

Blendingstall CEN	27
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	9 A
Innløpstid	0,001 ms
Effektforbruk	10 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Plug-in-kontakt, 2 poler
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	10
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Gjennomkobling	Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)

Ledinaire Batten

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/stromenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	586 mm
Total bredde	28,4 mm
Total høyde	35,7 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	36 x 28 x 586 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettovekt (stykk)	0,090 kg

Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	0.43, 0.40, SDCM≤5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L65

Bærekraftsdata	
Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.
Innebygd karbon (A1-A3)	2,28 kg CO ₂ e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt	11,8 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet	51,2 %
GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet	Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet	Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh)

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BN021C LED10S/830 L600
Fullstendig produktnavn	BN021C LED10S/830 L600
Full EOC	871951452787499
Lokal kodebeskrivelse	3304848
Bestillingskode	911401842082
Materialenr. (12NC)	911401842082
Lokal bestillingskode	3304848
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514527874
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8719514527973

Ledinaire Batten

Målskisse

