



Ledinaire Regleta

BN021C LED14S/830 L900

Ledinaire Regleta, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

L900 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1450 lm, 15 W, 97 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM \leq 5, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector plug-in 2 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Datos del producto

Información general		Índice de deslumbramiento unificado CEN	
Fuente de luz sustituible	No	Índice de deslumbramiento unificado CEN	27
Número de unidades de equipo	1 unidad	Operativos y eléctricos	
Driver incluido	Sí	Tensión de entrada	220 a 240 V
Service tag	No	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Corriente de arranque	11 A
Escalera de valor	Esencial	Tiempo de irrupción	0,001 ms
Período de garantía	5 años	Consumo de energía	15 W
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso	1.450 lm	Conexión	Conector plug-in 2 polos
Rojo saturado (R9)	<50	Cable	-
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	10
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	97 lm/W	Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Cableado de paso	Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1
Tipo de óptica	Haz muy ancho		
Apertura de haz de luz de la luminaria	168°		

Ledinaire Regleta

	fase (el cableado interno no está incluido)
--	---

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Opal
Longitud global	886 mm
Anchura global	28,4 mm
Altura global	35,7 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	36 x 28 x 886 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Peso neto (pieza)	0,130 kg

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	0.43, 0.40, SDCM≤5

Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.
Carbono integrado (A1-A3)	3,15 kg CO ₂ e
Proporción de material no virgen del producto	11,8 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	46,6 %
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BN021C LED14S/830 L900
Nombre completo del producto	BN021C LED14S/830 L900
Full EOC	871951452789899
Código de pedido	52789899
Código 12NC	911401842282
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514527898
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8719514527997

Ledinaire Regleta

Plano de dimensiones

