



Ledinaire Veggmontert gen2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350

Ledinaire Veggmontert gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene er meget fleksible ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur, og armaturen kan lett tilpasses behovene på stedet der det settes opp. Den enkle installasjonsprosessen gjør at Ledinaire passer perfekt alle steder, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Det finnes også alternativer for integrerte sensorer som muliggjør ytterligere energibesparelser, for eksempel med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

Generell informasjon		Lyskildefarge	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lyskildefarge	Hvit
Driver inkludert	Ja	Optikktype	Symmetrisk, 110°
Garantiperiode	5 år	Lysstrålespredning fra armatur	110°
Teknisk belysning		Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature
Lysytelse	1100 1700 2200 lm	Drift og elektronikk	
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 4000 K	Inngangsspenning	220 til 240 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W	Line Frequency	50 or 60 Hz
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Startstrøm	3,28 A
		Innløpstid	0,044 ms

Ledinaire Veggmontert gen2

Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	82 mm
Total diameter	350 mm
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Nettvekt (stykk)	0,630 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C

Flimerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L70


Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350
Fullstendig produktnavn	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350
Full EOC	872016976752299
Lokal kodebeskrivelse	3316369
Bestillingskode	911401846687
Materialenr. (12NC)	911401846687
Lokal bestillingskode	3316369
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169767522
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169767607

Målskisse



WL060 D350

Ledinaire Veggmontert gen2

