

PHILIPS

Lighting



# Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2

## DN068B G2 LED6/830 PSU D100

Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2, 5.5 W, 570 lm, 3000 K, Góc chiếu 110°, Họa tiết trang trí, IP20 (IP44 mặt trước)

Đèn âm trần SmartBright Pro mang lại hiệu suất chiếu sáng đáng tin cậy với cách lắp đặt âm trần, phù hợp với nhiều ứng dụng đa dạng. Kích thước khoét đầy đủ từ D75 đến D200, dải nhiệt độ màu (CCT) đầy đủ bao gồm 3000K, 4000K và 6500K, mức quang thông từ 400lm đến 2.000 lm, mang đến trải êm dịu cho mắt với ánh sáng hạn chế nhấp nháy cùng thiết kế tinh tế sẽ thu hút bạn hơn.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Số lượng nguồn sáng	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Số lượng nguồn sáng	1
Bộ điều khiển	EB [Điện tử]	Góc chiếu của nguồn sáng	110 °
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm
Loại nguồn sáng	LED	Loại chóa quang học	Góc chiếu 110°
Thang giá trị	Giá trị	Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh đèn	110°
Thời hạn bảo hành	3 năm	Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	32
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Quang thông	570 lm	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K	Tần số dòng	50 or 60 Hz
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	105 lm/W	Mức tiêu thụ điện	5,5 W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9

## Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2

Kết nối	Dây đi ra
Cáp	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> Cáp 0,1 m không có đầu cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	-
Giao diện điều khiển	-
Độ mở tối đa	Không áp dụng

### Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Trắng
Thiết bị lắp đặt	Hộp lắp âm tròn
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Họa tiết trang trí
Chiều cao tổng thể	35 mm
Đường kính tổng thể	115 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 (IP44 mặt trước)
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,070 kg

### Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
------------------------------	------------------------------------

Ký hiệu tinh dễ cháy	Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Đấu CE	Không
Đấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Thông số kỹ thuật về rủi ro quang học	0,2 m
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C


### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.44, 0.40) SDCM≤6
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	DN068B G2 LED6/830 PSU D100
Tên sản phẩm đầy đủ	DN068B G2 LED6/830 PSU D100
Mã sản phẩm đầy đủ	872110330217599
Mã đơn hàng	911401861587
Số vật liệu (12NC)	911401861587
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8721103302175
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	40
EAN/UPC - Vỏ	8721103302441

## Bản vẽ kích thước



DN068B D100

## Đèn Downlight SmartBright Pro thế hệ 2

