



CoreLine Wall-mounted

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sensorbasert dim, MDU2, EL-ready

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsrområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Warnings and safety

• For utendørs bruk; kun veggmonterte bruksområder, og alle kabler skal legges innendørs med en maksimal avstand på 10 meter

Produktdata

Generell informasjon		Lysstrålespredning fra armatur	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysstrålespredning fra armatur	120°
Driver inkludert	Ja	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Verditrapp	Effekt		
Garantiperiode	5 år		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	1 400 4 050 lm	Inngangsspenning	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 K	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	135 120 lm/W	Startstrøm	14 A
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Innløpstid	0,007 ms
Lyskilde farge	Hvit	Effektforbruk	30 12 W
Optikktype	Symmetrisk	Effektfaktor (brøk)	0.9
		Tilkobling	2 push-in-koblinger, 3-pols
		Kabel	-

CoreLine Wall-mounted

Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	20 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Driver
Kontrollgrensesnitt	Sensorbasert dim
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Innebygd styring	Programmerbar bevegelse og lyssensor

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	85 mm
Total diameter	390 mm
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J sikret mot hærverk]
Montering	Tak Vegg
Nettvekt (stykk)	1,400 kg

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Godkjenning og bruksområde

Test av glødestråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja

ENEC-merke	ENEC-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styretstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L80


Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.

Produktdata


Produktnavn for bestilling	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH
Fullstendig produktnavn	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH
Full EOC	872110330714999
Bestillingskode	911401873787
Materialenr. (12NC)	911401873787
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8721103307149
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8721103307194

Målskisse



CoreLine Wall-mounted

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - 911401873787

