



Ledinaire panel gen5

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW

Ledinaire panel gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K

Gama de panouri Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) include o selec ie de aparate de iluminat cu LED populare, standard, care oferă calitatea superioară Philips la un pre competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, această ultimă genera ie de panouri de iluminat Ledinaire cu LED de 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm și 600 x 1200 este proiectată pentru iluminat confortabil și difuz într-o gamă largă de aplica ii de iluminat general. Gama noastră de panouri de iluminat Ledinaire este disponibilă și cu accesorii pentru o instalare ușoară pe diferite tipuri de tavane, exact ceea ce ave i nevoie.

Catalog de date

Informa ii generale		Culoare sursă de lumină	
Număr de unită i de echipament	1 unitate	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Balast inclus	Da	Tip de sistem optic	Unghi de distribu ie luminoasă de 120°
Tier	Valoare	Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Clasă de între inere	Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil	Indice unificat de orbire CEN	22
Perioadă de garanție	5 ani	Func ionare și sistem electric	
Scor de sustenabilitate	Unclassified	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Date tehnice lumină		Frecven ă la linie	50 or 60 Hz
Flux luminos	4.100 lm	Curent de pornire	17,6 A
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Timp pornire	0,217 ms
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W	Consum de curent	34 W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80	Factor de putere (frac ie)	0.9
Unghi de distribu ie sursă de lumină	120 °	Conexiune	Cablu/fire fara conector
		Cablu	2 x 0,75 mm²
		Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	30

Ledinaire panel gen5

Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	O el
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Lentilă microprismatică
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 595 x 595 mm
Tip de accesoriu pentru tavan sau instalarea pe tavan compatibil	Visible profile ceiling version
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Greutate netă (bucată)	1,350 kg

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatură ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Interval temperatură ambiantă	De la -10 până la +35 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	-10% / +10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Abaterile standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L80
Între inere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h	L70

Date despre produs

Nume comandă produs	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
Numele complet al produsului	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
Full EOC	872016951659599
Cod de comandă	51659599
Număr material (12NC)	911401875985
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169516595
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169516823

Ledinaire panel gen5

Cote

