



Applique murale solaire Essential Smartbright

BWS010 LED05/765 G2

Applique murale solaire d'extérieur avec batterie lithium-fer-phosphate intégrée, panneau solaire, détecteur de mouvement intégré, interrupteur pour changer de mode et lumières LED intégrées dans un boîtier en plastique ABS.

Mises en garde et sécurité

- Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales		Type de panneau	
Ballast/pilote inclus	Oui	Tension du panneau	Polycristallin
Échelle de valeur	Valeur	Tension du panneau	5.5 V
Garantie	1 ans	Intensité de crête du panneau	0.5 W
		Type de contrôleur de charge	PWM
		Puissance du contrôleur de charge	0.5 W
		Connexion	-
		Câble	-
		Type de connexion au réseau	Hors réseau
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	50 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Possibilités de configuration	Non configurable
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W	Interface de commande	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Profil de gradation solaire	As per mode switch
Fonctionnement et électricité			
Type de piles	Lithiumion - NMC		
Capacité de la batterie (ampère-heure)	1.2 Ah		
Tension de la batterie	3.7 V		
Cycles de charge et décharge de la batterie	500		

Applique murale solaire Essential Smartbright

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	125 mm
Largeur totale	50 mm
Hauteur totale	105 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	105 x 50 x 125 mm
Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuilt
Code d'indice de protection	IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]
Type de cache optique/de lentille	Sans lentille
Poids net (pièce)	0,170 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	0 °C à 45 °C

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Durée de vie L70B50	25 000 h
---------------------	----------

Conditions d'application

Plage de température ambiante pour la charge	0 °C to 45 °C
Plage de températures ambiantes - décharge (lorsque la lumière est allumée)	0 °C to 45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	BWS010 LED05/765 G2
Nom de produit complet	BWS010 LED05/765 G2
Full EOC	692382861075399
Code de commande	911401877202
Code 12NC	911401877202
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6923828610753
Conditionnement par carton	50
EAN/UPC - Boîte	6923828610784

Schéma dimensionnel

