



SmartBright Plus Panel

RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 2IN1W PCV

SmartBright Plus Panel, 130 lm/W, 865 lumière naturelle froide

La gamme Philips SmartBright Plus (RC048B+) comprend des luminaires LED tendance disponibles chez nos distributeurs, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiables, très économes en énergie et abordables, ces panneaux LED SmartBright Plus dernière génération offrent un éclairage diffus et confortable et conviennent pour de nombreuses applications d'éclairage général. Notre gamme de panneaux SmartBright Plus est également disponible avec des accessoires pour une installation facile sur différents types de plafonds : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Informations générales		Consommation électrique	
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Consommation électrique	31,5 W
Échelle de valeur	Valeur	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	29
		Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	4 100 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Interface de commande	-
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	130 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Mécanique et boîtier	
Température de couleur	865 lumière naturelle froide	Matériaux du boîtier	Acier
Taux d'éblouissement unifié	23	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
		Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
		Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220-240 V		
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz		

SmartBright Plus Panel

Code d'indice de protection	IP20/40 [Protection des doigts, surface d'émission]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Type de cache optique/de lentille	PS
Poids net (pièce)	1,500 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-10 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 2IN1W PCV
Nom de produit complet	RC048B+ LED41S/865 PSU W30L120 2IN1W PCV
Full EOC	872110330979299
Code de commande	911401881487
Code 12NC	911401881487
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8721103309792
Conditionnement par carton	2
EAN/UPC - Boîte	8721103309792

Schéma dimensionnel

