



Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED6/765

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales		Tension du panneau	
Ballast/pilote inclus	Oui		5 V
Échelle de valeur	Valeur	Intensité de crête du panneau	5 W
Garantie	1 ans	Type de contrôleur de charge	PWM
Données techniques de l'éclairage		Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
Flux lumineux	600 lm	Type de connexion au réseau	Hors réseau
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Commandes et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	165 lm/W	Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Indice de rendu de couleur (IRC)	70	Possibilités de configuration	Non configurable
Fonctionnement et électricité		Profil de gradation solaire	Preset Dimming
Fréquence linéaire	- Hz	Mécanique et boîtier	
Type de piles	LiFePO4	Couleur du boîtier	Gris
Capacité de la batterie (ampère-heure)	4 Ah	Longueur totale	150 mm
Tension de la batterie	3.2 V	Largeur totale	120 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	500	Hauteur totale	48 mm
Type de panneau	Monocristallin	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	48 x 120 x 150 mm

Projecteur solaire Essential Smartbright

Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuit luminaire
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK05 [0,7 J]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	1,040 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +45 °C

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVC080 LED6/765
Nom de produit complet	BVC080 LED6/765
Full EOC	692382867664399
Code de commande	911401882902
Code 12NC	911401882902
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6923828676643
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	6923828676797

Schéma dimensionnel

