Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED9/730

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur
Garantie	1 ans

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	900 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	155 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	4 Ah
Tension de la batterie	3.2 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	500
Type de panneau	Monocristallin
Tension du panneau	5 V
Intensité de crête du panneau	6 W
Type de contrôleur de charge	PWM
Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
Type de connexion au réseau	Hors réseau

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation préréglés
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Preset Dimming

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	183 mm
Largeur totale	143 mm
Hauteur totale	48 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	48 x 143 x 183 mm

Projecteur solaire Essential Smartbright

Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuilt luminaire
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK05 [0,7 J]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	1,150 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	BVC080 LED9/730
Nom de produit complet	BVC080 LED9/730
Full EOC	692382867668199
Code de commande	911401883302
Code 12NC	911401883302
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828676681
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	6923828676834

Schéma dimensionnel



unit: mm

TYPE	W	L	H	W1	L1	H1
600lm	150	120	48	205	180	17
900lm	183	143	48	200	210	17
1500lm	220	170	53	205	265	17

TYPE	L2	d	axb	L3	axb1
600lm	68	8.5	8*22	155	8.5x25
900lm	68	8.5	8*22	155	8.5x25
1500lm	155	NA	8.5*25	155	8.5x25

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.