

SmartBright Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Yürüyüş Yolu Aydınlatması

BRC010 M LED20/765 solar Pro

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili sokak ışığı. Metal muhafaza, Duvar montaj kiti seçeneği. Mikrodalga tabanlı hareket sensörü

Güvenlik ve uyarılar

- Bu armatürün 4 metreden daha yükseğe monte edilmesi önerilmez.
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için mikrodalga sensörüyle birlikte fabrikada ayarlanan karartma profili.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Pil voltajı	
Tertibat dahildir	Evet	Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
Değer merdiveni	Değer	Panel tipi	Çok kristalli
Işık Teknik Ayrıntıları		Panel voltajı	4.5 V
Işık Akısı	2.000 lm	Panel tepe gücü	10 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Kontroller ve Dim Etme	
Çalıştırma ve Elektrik		Dim Edilebilir	Hayır
Pil tipi	LiFePO4	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırlamaz
Pil amper saat	12 Ah	Solar dim etme profili	Pre-configured

SmartBright Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Yürüyüş Yolu Aydınlatması

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gümüş Grisi
Toplam uzunluk	393 mm
Genel genişlik	183 mm
Genel yükseklik	60 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	60 x 183 x 393 mm
Malzeme	Metal
Pil konumu	In built
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,200 kg


Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	0 °C ila 45 °C
-------------------------	----------------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRC010 M LED20/765 solar Pro
Tam ürün adı	BRC010 M LED20/765 solar Pro
Tam ürün kodu	872016975769199
Sipariş kodu	75769199
Malzeme No. (12NC)	911401885202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169757691
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8720169757752

Boyutlu çizim



TYPE	W(mm)	L(mm)	H(mm)	D(mm)
1000lm	187	281	64	38
2000lm	187	387	64	48
4000lm	225	515	64	48

