



Ledinaire Floodlights All-in

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Ledinaire Floodlights All-in, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymétrique, IP65

Fonte d'aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Code famille lampe	LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]		115 110 lm/W
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Driver inclus	Oui	Température de couleur	Température multi-couleur
Type de source lumineuse	LED system in flux	Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau asymétrique
Valeur ajoutée	Economique	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	92° x 52°
Garantie	5 ans	Type d'optique d'extérieur	Asymétrique
Données techniques de l'éclairage		Type « tout-en-un »	All-in, Multi Color Temperature
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	Surface projetée effective	0,07744 m ²
Flux lumineux	15 000 15 750 lm	Fonctionnement et électricité	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 4000 6500 K	Tension d'entrée	220-240 V
		Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Ledinaire Floodlights All-in

Courant d'appel	7,8 A
Durée courant d'appel	0,01520 ms
Consommation électrique	135 W
Facteur de puissance (fraction)	0,95
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble 2,0 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	14
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun
Distorsion harmonique totale	20 %

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Pilote intégré dans module LED (DoB)
Flux lumineux constant	Non
Commande intégrée	-
Cellule photoélectrique	-

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Fonte d'aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Verre
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre trempé
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Support en forme de U, angle de visée, installation universelle
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	401 mm
Largeur totale	282 mm
Hauteur totale	37 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	37 x 282 x 401 mm
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	27°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	Verre
Poids net (pièce)	3,290 kg

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Gamme de températures ambiantes	-25 à +40 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	-2
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤5

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h	L70

Données sur la durabilité

Évaluation de la durabilité	Unclassified
Catégorie de réparation	Classe de réparation D, ce produit n'est pas conçu pour être réparé.
Carbone incorporé (A1-A3)	44,3 kg CO ₂ e
Ratio de matière non vierge du produit	11,2 %
Taux de contenu recyclable du produit fini	63,6 %
Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO ₂ eq) Unité déclarée	Veillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO ₂ eq / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO ₂ en kg)	Veillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) *

Ledinaire Floodlights All-in

	35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh)
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB
Nom de produit complet	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB
Code EOC	872016973613999

Code de commande	73613999
Code 12NC	911401885386
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169736139
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169736320

Schéma dimensionnel

